



KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 4×D, Ø DC m7: 19,5mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235507 19,5
GTIN	4047109096134
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520 – 236576.

Opmerking:

Toepassing alleen bij **stabiele** machineomstandigheden. **Excentrisch boren tot $V_{\max} = 0,25$ mm**, bijv. met de excenterverstelrichting nr. 239010 – 239012. Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ISO-code wisselplaat	SOEX 060306 18-...
ABS® schacht-Ø D _s	50 mm
Nuttige lengte L ₁	80 mm
Serie	KUB Quatron®
Nominale Ø D	19,5
Totale lengte L	146 mm
Afkoppellengte L _A	115 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D

Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 6IP2	239652 6IP2
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0