

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250020 25/12
GTIN	4045197650061
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Onderlegplaat	259031 2
Plaatafmeting	12 mm
Kniehefboomschroef	259018 2
Koplengte L <sub>1</sub>	33 mm
Schachtgrootte	25 mm
Set verende stiften	259047 2
Verenset	259044 2
Kniehefboom	259015 2
ISO-code houder	PCBNR/L 2525M12
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	75 graden

Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Onderlegplaat Type 2	259031 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Kniehefboom Type 2	259015 2
Kniehefboomschroef Type 2	259018 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2