

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboom	259015 2
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
ISO-code houder	A25R PCLNR/L12
Set verende stiften	259047 2
Kniehefboomschroef	259018 8
Verenset	259044 2
Middenverplaatsing $L_3$	17 mm
Onderlegplaat	259031 2
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	32 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte $L_2$	24 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Kniehefboomschroef Type 8	259018 8
Onderlegplaat Type 2	259031 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Kniehefboom Type 2	259015 2
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500