


KOMET® Wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W83: 44-210

Bestelgegevens

Bestelnummer	236554 44-210
GTIN	4047109085602
Artikelklasse	24Q

Omschrijving
Uitvoering:

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.

Niet op de binnensnijanten van de volboren gebruiken!

Type: Alu

ISO-code wisselplaat: SOEX 120508

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,25 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	44-210
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,25 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 120508
Aantal wisselingen/snijanten	4
Soort	BK7710

Type	Alu
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	S
CuZn	geschikt	300 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt	150 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		