

Garant**Gereedschapshouder voor volboren, PSC 40 kort, voor schacht-Ø DS: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308583 16
GTIN	4067263141105
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.
- Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-Ø tegen het contactvlak gespannen.
- Hierdoor betere ondersteuning, wat een hogere voeding mogelijk maakt.
- Hoge rondlooptrouwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309885; dopsleutel nr. 309893.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	56 mm
Buiten-Ø D	36 mm
Opname	PSC 40 kort
Opnamenorm	ISO 26623-1
Inwendige koeling	ja

Gegevensblad

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder