

**KOMET® Wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W83: 18-000****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 236560 18-000 |
| GTIN | 4047109074422 |
| Artikelklasse | 24Q |

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.

Niet op de binnensnijanten van de volboren gebruiken!

Type: GG(G)

ISO-code wisselplaat: SOEX 060306

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,16 mm/omw,

Technische beschrijving

| | |
|--|--------------|
| Omschrijving | 18-000 |
| Voeding f in staal < 900 N/mm ² | 0,16 mm/omw, |
| ISO-code wisselplaat | SOEX 060306 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 4 |
| Soort | BK6115 |

| | |
|---------------|----------------------------|
| Type | GG(G) |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het boren |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 1100 N/mm ² | beperkt geschikt | 160 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | beperkt geschikt | 130 m/min | P |
| Staal < 55 HRC | beperkt geschikt | 60 m/min | H |
| GG(G) | geschikt | 200 m/min | K |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |