

**KOMET® Wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W83: 23-000****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236560 23-000
GTIN	4047109074439
Artikelklasse	24Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500 – 235505.

Niet op de binnensnijanten van de volboren gebruiken!

Type: GG(G)

ISO-code wisselplaat: SOEX 07T308

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,16 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	23-000
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,16 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOEX 07T308
Aantal wisselingen/snijanten	4
Soort	BK6115

Type	GG(G)
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	130 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	60 m/min	H
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		