

**Garant**
**Opname 90°, cilindrisch met IK kort, Type: 10**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	239740 10
GTIN	4045197596208
Artikelklasse	23A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname in **hydro-** of **precisiehouders** voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

**Opmerking:**

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550 – 210582 en nr. 212000.

Schacht: DIN 6535 HA met h6

geschikt voor Ø doorlopend gat: 10 - 12,7 mm

geschikt voor Ø blind gat: 14 - 16,2 mm

Totale lengte L: 90 mm

Nuttige lengte L<sub>1</sub>: 35 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub> h6: 16 mm

Aanbevolen aanhaalmoment: 5 Nm

**Technische beschrijving**

geschikt voor Ø blind gat	14 - 16,2 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
geschikt voor Ø doorlopend gat	10 - 12,7 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	35 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	5 Nm
Totale lengte L	90 mm
Serie	TopCut

Inwendige koeling	ja
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Producttype	Inschroeffreesopname