

Garant
Opname 90°, cilindrisch met IK kort, Type: 20

Bestelgegevens

Bestelnummer	239740 20
GTIN	4045197700315
Artikelklasse	23A

Omschrijving
Uitvoering:

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht- \emptyset voor de gestandaardiseerde opname in **hydro-** of **precisiehouders** voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

Opmerking:

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550 – 210582 en nr. 212000.

Schacht: DIN 6535 HA met h6

geschikt voor \emptyset doorlopend gat: 21,21 - 26,2 mm

geschikt voor \emptyset blind gat: 25,21 - 30,2 mm

Totale lengte L: 140 mm

Nuttige lengte L_1 : 78 mm

Schacht- \emptyset D_s h6: 25 mm

Aanbevolen aanhaalmoment: 20 Nm

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	78 mm
Schacht- \emptyset D_s h6	25 mm
geschikt voor \emptyset doorlopend gat	21,21 - 26,2 mm
geschikt voor \emptyset blind gat	25,21 - 30,2 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	20 Nm
Totale lengte L	140 mm
Serie	TopCut

Inwendige koeling	ja
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Producttype	Inschroeffreesopname