

Garant**Opname 90°, cilindrisch met IK lang, Type: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	239745 10
GTIN	4045197593238
Artikelklasse	23A

Omschrijving**Uitvoering:**

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-Ø voor de gestandaardiseerde opname in **hydro-** of **precisiehouders** voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

Opmerking:

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550 – 210582 en nr. 212000.

Schacht: DIN 6535 HA met h6

geschikt voor Ø doorlopend gat: 10 - 12,7 mm

geschikt voor Ø blind gat: 14 - 16,2 mm

Totale lengte L: 120 mm

Nuttige lengte L₁: 65 mm

Schacht-Ø D_s h6: 16 mm

Aanbevolen aanhaalmoment: 5 Nm

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	65 mm
geschikt voor Ø doorlopend gat	10 - 12,7 mm
geschikt voor Ø blind gat	14 - 16,2 mm
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	5 Nm
Totale lengte L	120 mm
Serie	TopCut

Inwendige koeling	ja
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Producttype	Inschroeffreesopname