

Garant**CN.G 09T304, Soort: HB7415**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250150 HB7415
GTIN	4045197662972
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CN.G 09T304 HB7415 Soort: HB7415
Spaanbreker: TIM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 1 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 70 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 70 m/min
Snedecndities	continu
Spaanbreker	TIM
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 4 mm
Hoofdtoepassing	S

Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien