

Garant**CNMG 120412, Soort: HB7215**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250160 HB7215
GTIN	4045197661364
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120412 HB7215 Soort: HB7215
Spaanbreker: GM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 1 - 5 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 180 - 300 m/min

Technische beschrijving

Snedeclassificatie	sterk onderbroken
Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Hoofdtoepassing	K
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 300 m/min
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	GM

Soort	HB7215
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien