



Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraad, Neodymium, Ø: 88mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085937 88
GTIN	4069515000031
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermdde platte gripper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
- Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
- Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

Technische beschrijving

Hoogte met schroefdraad	23,5 mm
Schroefdraad	M8
Ø	88 mm
Hoogte	8,5 mm
Materiaal oppervlak	met rubber bekleed
Nominale houdkracht	420 N
Materiaal magneetkern	Neodymium

Producttype

Platte grijpermagneet