

**CNMG 120404 Wiper, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250103 CA510
GTIN	4960664697069
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 1,2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,06 - 0,42 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 590 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	WP
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien