



KOMET Reamax® TS houder Cilinderschacht, kort, Voor ruimerkop-Ø D: 42-51,99mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	239880 42-51,99
GTIN	4047109254725
Artikelklasse	27E

Omschrijving

T.b.v. :

Ruimerkoppen nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Levering:

Houder compleet met aantrekbout, steeksleutel voor aantrekbout en bedieningsleutel. Sleutel voor binnenzeskantbouten indien nodig apart bestellen.

Inwendige koeling: ja

Afkoppellengte A: 120 mm

Totale lengte L_{totaal} : 180 mm

Schachtlengte L_s : 60 mm

Schacht-Ø D_s h6: 32 mm

Aantrekbouten nr. 239900: 5

Steeksleutel nr. 239901: SW10

Technische beschrijving

Afkoppellengte A	120 mm
Totale lengte L_{totaal}	180 mm
Schachtlengte L_s	60 mm
Steeksleutel nr. 239901	SW10
Bedieningsleutel nr. 239902	SW4 (10Nm)
Aantrekbouten nr. 239900	5
Voor ruimerkop-Ø D	42 - 51,99 mm

Schacht-Ø D, h6	32 mm
Schachtuitvoering	kort
Inwendige koeling	ja
Producttype	Phillips-bit

Accessoires

Sleutel voor aantrekbouten Aandrijving SW10	239901 SW10
Aantrekbout Type 5	239900 5