



KOMET Reamax® TS houder Cilinderschacht, lang, Voor ruimerkop-Ø D: 18-19,99mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	239890 18-19,99
GTIN	4047109229341
Artikelklasse	27E

Omschrijving

T.b.v. :

Ruimerkoppen nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Levering:

Houder compleet met aantrekbout, steeksleutel voor aantrekbout en bedieningsleutel.

Sleutel voor binnenzeskantbouten indien nodig apart bestellen.

Inwendige koeling: ja

Afkoppellengte A: 140 mm

Totale lengte L_{totaal} : 190 mm

Schachtlengte L_s : 50 mm

Schacht-Ø D_s , h6: 20 mm

Aantrekbouten nr. 239900: 1

Steeksleutel nr. 239901: SW5

Technische beschrijving

Steeksleutel nr. 239901	SW5
Schachtlengte L_s	50 mm
Totale lengte L_{totaal}	190 mm
Voor ruimerkop-Ø D	18 - 19,99 mm
Bedieningsleutel nr. 239902	8IP (1,5Nm)
Afkoppellengte A	140 mm
Aantrekbouten nr. 239900	1
Schacht-Ø D_s , h6	20 mm

Schachtuitvoering	lang
Inwendige koeling	ja
Producttype	Phillips-bit

Accessoires

Sleutel voor aantrekbouten Aandrijving SW5	239901 SW5
Aantrekbout Type 1	239900 1