



KOMET Reamax® TS houder Cilinderschacht, kort, Voor ruimerkop-Ø D: 22-26,99mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	239880 22-26,99
GTIN	4047109229334
Artikelklasse	27E

Omschrijving

T.b.v. :

Ruimerkoppen nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Levering:

Houder compleet met aantrekbout, steeksleutel voor aantrekbout en bedieningsleutel. Sleutel voor binnenzeskantbouten indien nodig apart bestellen.

Inwendige koeling: ja

Afkoppellengte A: 80 mm

Totale lengte L_{totaal} : 130 mm

Schachtlengte L_s : 50 mm

Schacht-Ø D_s h6: 20 mm

Aantrekbouten nr. 239900: 3

Steeksleutel nr. 239901: SW6

Technische beschrijving

Schachtlengte L_s	50 mm
Afkoppellengte A	80 mm
Voor ruimerkop-Ø D	22 - 26,99 mm
Aantrekbouten nr. 239900	3
Steeksleutel nr. 239901	SW6
Totale lengte L_{totaal}	130 mm
Bedieningsleutel nr. 239902	SW3 (4Nm)

Schacht-Ø D, h6	20 mm
Schachtuitvoering	kort
Inwendige koeling	ja
Producttype	Phillips-bit

Accessoires

Sleutel voor aantrekbouten Aandrijving SW6	239901 SW6
Aantrekbout Type 3	239900 3