

**CNMG 120404, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250210 CA510
GTIN	4960664696895
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CNMG 120404 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: PS

Snijdiepte a_p : 1 - 3,5 mm

Voeding f : 0,15 - 0,35 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Voeding f	0,15 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	1 - 3,5 mm

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien