

**Pro Eco klemdraaihouder PWLNL 95°, voor wisselplaten PW.., links****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251925 20/08
GTIN	4069515004107
Artikelklasse	22E

Omschrijving**Uitvoering:**

Doelgerichte koeling van het snijvlak.

Opmerking:

Koelvloeistofoverdracht onder de kop via slangverbinding (G1/8 inch – meegeleverd).

Technische beschrijving

Kniehefboom	259016 1
Plaatafmeting	8 mm
Kniehefboomschroef	259019 1
Onderlegplaat	259034 3
geschikte wisselplaat	WN.. 0804..
Koplengte L ₁	32 mm
Totale lengte L	125 mm
Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Serie	Pro Eco
ISO-code houder	PWLNRL 2020K08
Norm	Fabrieksnorm

Verende stift	259045 1
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/251925-20/08>