

Garant**Stalen boorstang A... SSSCR 75°, voor wisselplaten SC.., rechts****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260722 16/09
GTIN	4069515004473
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Middenverplaatsing L_3	11,5 mm
Afkoppellengte L_1	48 mm
Norm	DIN 8024
Totale lengte L	180 mm
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Schacht-Ø D_s	16 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	20 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Instelhoek κ	45 graden
ISO-code houder	A16Q SSSCR/L09
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Schachtvorm	Staal
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/260722-16/09>
