

Garant**Stalen boorstang A... SSSCL 75°, voor wisselplaten SC.., links****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260723 20/09
GTIN	4069515004510
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Spanhoogte L_2	18 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	26 mm
ISO-code houder	A20R SSSCR/L09
Schacht- $\varnothing D_s$	20 mm
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	200 mm
Instelhoek κ	45 graden
geschikte wisselplaat	SC.. 09T3..
Afkoppellengte L_1	60 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Norm	DIN 8024
Middenverplaatsing L_3	13,5 mm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Schachtvorm	Staal
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/260723-20/09>