

HOLEX®
CNMG 120404 set van 10 stuks, Soort: HBX130

Bestelgegevens

Bestelnummer	250250 HBX130
GTIN	4045197661500
Artikelklasse	22D

Omschrijving

CNMG 120404 set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

 Snijdiepte a_p : 1 - 6 mm

 Voeding f : 0,05 - 0,55 mm/omw,

 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,55 mm/omw,
Spaanbreker	MM
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	1 - 6 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snedecndities	licht onderbroken

Soort	HBX130
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Boorstang
Serie	eco-QT-/ eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	QuickTurn-klemdraaihouder
Serie	Snijkop
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Wisselplaatindeling	neutraal