


KOMET® Ruwbeitel Vorm g, Type: B06

Bestelgegevens

Bestelnummer	240074 B06
GTIN	4047109016613
Artikelklasse	24H

Omschrijving
Uitvoering:

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

Snijmateriaal:

HSS/Co10 – voor moeilijk te bewerken materialen.

Opmerking:

Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.

Snijmateriaal: HSS Co 10

Boordiepte: 60 mm

voor boringen vanaf Ø: 14 mm

Totale lengte: 95 mm

Schacht-Ø: 10 mm

Technische beschrijving

voor boringen vanaf Ø	14 mm
Type	B06
Boordiepte	60 mm
Totale lengte	95 mm
Schacht-Ø	10 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

