

Garant**Digitale werkplaatsschuifmaat IP67 met meetpunten, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415370 300
GTIN	4069515008136
Artikelklasse	41A

Omschrijving**Uitvoering:**

Digitale werkplaatsschuifmaat IP67. **Goed afleesbare, contrastrijke LCD-weergave met cijferhoogte van 11,5 mm.** Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Na 10 minuten schakelt het systeem automatisch in de spaarstand en wordt door eenvoudig bewegen van de slede weer geactiveerd. Meetwaarde en nulpunt blijven hierbij behouden. 2-componentenbehuizing met **aangenaam vast te houden Haptoprene®-oppervlak**. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

#Inclusief 1 × batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Reservedeel:

Batterijhouder nr. 412237 maat B.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 300 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Automatische uitschakeling	ja
Meetafwijking E MPE	± 0,03 mm

Cijferhoogte LCD-weergave	11,5 mm
Beklengte	100 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Aflezing	0,01 mm
Aflezing	0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Norm	ISO 13385
Batterijtype	Knoopcel
IP-klasse	IP 67
Verpakking	stevige box
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Meetpunten	ja
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/415370-300>