

Garant**Eco gereedschapshouder axiaal enkel, rechts, PSC 63, Voor vierkantopname: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	318861 25
GTIN	4069515009034
Artikelklasse	31G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met verstelbare koelnippel met binnendraad.

GARANT - Optimalisatie van de standtijden, betere oppervlakken, hogere proceszekerheid en verhoging van de productiviteit dankzij GARANT Eco.

Toepassing:

Voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Opmerking:

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

B	25 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Spanlengte L ₁	88 mm
voor vierkantopname	25 mm
Buiten-Ø D	78 mm
Opname	PSC 63
Opnamenorm	ISO 26623-2

Gegevensblad

Inwendige koeling

ja

Producttype

Gereedschapshouder