

**KOMET® Hoekbeitel Vorm f, Type: B01****Bestelgegevens**

Bestelnummer	240078 B01
GTIN	4047109004016
Artikelklasse	24H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

**Snijmateriaal:**

**HSS/Co10** – voor moeilijk te bewerken materialen.

**Opmerking:**

**Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.**

Snijmateriaal: HSS Co 10

Boordiepte: 20 mm

voor boringen vanaf  $\varnothing$ : 3 mm

Totale lengte: 60 mm

Schacht- $\varnothing$ : 8 mm

**Technische beschrijving**

voor boringen vanaf $\varnothing$	3 mm
Type	B01
Totale lengte	60 mm
Boordiepte	20 mm
Schacht- $\varnothing$	8 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

