



Werkplatform XL Step, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 2X3



Bestelgegevens

Bestelnummer	966151 2X3
GTIN	4003866414109
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust, tweezijdig oploopbaar, inklapbaar werkplatform met groot platform en slijtvast geëloxeerde bomen. Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding onder belasting aan beide zijden. Ladderschoen met groot oppervlak, gemaakt van tweecomponenten-kunststof, ook geschikt voor het werken op roosteroppervlakken.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische beschrijving

Aantal treden inclusief platform	2x3
Opstapje uitvoering	trap
Knielijst	nee
met platformleuning	nee
Werkhoogte ca.	2,74 m

Gegevensblad

Wielen	nee
Materiaal	Geëloxeerd aluminium
Reling	nee
Platformhoogte zonder leuning	0,74 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Platformdiepte	300 mm
Breedte aan de voet	0,88 m
in hoogte verstelbaar	nee
Oploopbaarheid	tweezijdig
Diepte van sport / trede	92 mm
Platformbreedte	600 mm
Gewicht	7,4 kg
Producttype	werkplatform