



Uitschuifbare platformladder Masterflex Plus S, Aantal treden inclusief platform: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	966284 9
GTIN	4003866411580
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Uitschuifbare platformladder met leuning rondom en automatische salondeur. Eenvoudige hoogteverstelling met eenhands-handvat. Met uitklapbare steunen met eenhandsbediening. Eenvoudig verplaatsbaar dankzij 2 wielen, ook in opgebouwde toestand. Brede opstap dankzij 60 mm diepe treden. Platform gemaakt van verlijmd triplexplaat. Wiel-Ø 200 mm. Met legbak van kunststof.

Norm:

EN 131-7.

Technische beschrijving

Platformdiepte	550 mm
verrijdbaar	ja
Gewicht	39,2 kg
in hoogte verstelbaar	ja

Oploopbaarheid	eenzijdig
Platformhoogte zonder leuning in raster	1,53 / 1,79 / 2,05 / 2,30 m
Platformbreedte	400 mm
Norm	EN 131-7
Hoogte inclusief leuning max.	3,33 m
Grondvlak breedte (steunen uitgeklap)	3,3 m
Werkhoogte max. ca.	4,3 m
Grondvlak diepte (steunen uitgeklap)	2,6 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder