



## Uitschuifbare platformladder Masterflex Plus S, Aantal treden inclusief platform: 7



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966284 7
GTIN	4003866411573
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Uitschuifbare platformladder met leuning rondom en automatische salondeur. Eenvoudige hoogteverstelling met eenhands-handvat. Met uitklapbare steunen met eenhandsbediening. Eenvoudig verplaatsbaar dankzij 2 wielen, ook in opgebouwde toestand. Brede opstap dankzij 60 mm diepe treden. Platform gemaakt van verlijmd triplexplaat. Wiel-Ø 200 mm. Met legbak van kunststof.

#### Norm:

EN 131-7.

### Technische beschrijving

verrijdbaar	ja
in hoogte verstelbaar	ja
Platformhoogte zonder leuning in raster	1,03 / 1,28 / 1,53 / 1,79 m
Norm	EN 131-7

## Gegevensblad

Oploopbaarheid	eenzijdig
Platformdiepte	550 mm
Platformbreedte	400 mm
Gewicht	32,7 kg
Hoogte inclusief leuning max.	2,82 m
Werkhoogte max. ca.	3,79 m
Grondvlak diepte (steunen uitgekapt)	2,2 m
Grondvlak breedte (steunen uitgekapt)	2,4 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Two-hands-free-principe	ja
Producttype	Platformladder