



Schroevendraaier voor sleuf, met 3-componenten-SwissGrip Evo-handvat, Bladbreedte b: 8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	660042 8
GTIN	7610733295487
Artikelklasse	63E

Omschrijving

Uitvoering:

Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taatheid. Verchroomd oppervlak. Zwarte punt. Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.

SWISSGRIP-Evo-krachthandvat zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met natte of met olie besmeurde handen. Vermoeiingsvrij werken door gewijzigde cirkelvorm. Hightech-3K-materialen verbeteren de chemische en mechanische bestendigheid. Handvatten met kleurcodering 'Rainbow' voor het snel vinden van de juiste maat

Voordeel:

- **Smaller toelopende, vlakparallelle bladen met vlak- in plaats van lijncontact voor een hogere draaimomentoverbrenging.**
- **Geen Cam-Out-effect.**
- **Bladen perfect geschikt voor genormaliseerde en niet-genormaliseerde schroefsleuven.**
- **Gladde, braamvrije afronding van het handvat voorkomt wrijving in de handpalm.**
- **Dankzij de ronde, ergonomische vorm met stroef, huidvriendelijk oppervlak zijn werken zonder vermoeidheidsverschijnselen en hoge draaimomenten gegarandeerd.**
- **Wegrolbeveiliging.**
- **Codering met typeaanduiding en maat.**

Technische beschrijving

Steeleanduiding	5
Bladdikte a	1,2 mm
Punt	zwart

Gegevensblad

Meslengte	160 mm
totale lengte	270 mm
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Uitvoering schacht	rond
Slagkap	nee
Materiaal	Speciale PB Swiss Tools-legering
Materiaal handgreep	Elastomeer
Oppervlak	vernikkeld en verchroomd
Producttype	Schroevendraaier