



## KOMET® Binnendraadsnijbeitel rechtse schroefdraad Vorm 55° (Whitworth), Type: B04



### Bestelgegevens

Bestelnummer	240088 B04
GTIN	4047109017115
Artikelklasse	24H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

#### Snijmateriaal:

**HSS/Co10** – voor moeilijk te bewerken materialen.

#### Opmerking:

**Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.**

### Technische beschrijving

Type	B04
Totale lengte	75 mm
Voor spoed	16–50 gangen/inch
voor boringen vanaf Ø	9 mm
Boordiepte	45 mm
Schacht-Ø	8 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

