


KOMET® Wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W80: 10-010

Bestelgegevens

Bestelnummer	236605 10-010
GTIN	4047109204300
Artikelklasse	24R

Omschrijving

KOMET® Wisselplaat 10-010 ISO-code wisselplaat: SOGX 040204-01
 Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,07 mm/omw,

Technische beschrijving

Omschrijving	10-010
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,07 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOGX 040204-01
Serie	KUB Pentron®
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK8425
Type	Uni
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	400 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	140 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		