



**KOMET® Binnendraadsnijbeitel rechtse schroefdraad Vorm 55° (Whitworth),
Type: B05**



Bestelgegevens

Bestelnummer	240088 B05
GTIN	4047109017146
Artikelklasse	24H

Omschrijving

Uitvoering:

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

Snijmateriaal:

HSS/Co10 – voor moeilijk te bewerken materialen.

Opmerking:

Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.

Technische beschrijving

voor boringen vanaf Ø	12 mm
Boordiepte	50 mm
Type	B05
Voor spoed	12–40 gangen/inch
Totale lengte	80 mm
Schacht-Ø	8 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

