



Combihamer, Hamerkop-Ø: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754890 50
GTIN	
Artikelklasse	73V

Omschrijving

Uitvoering:

Gecombineerde **fitters- en zachte hamer**, zijkanten extra met grondoppervlak voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Kop van zeer gehard staal met een vervangbare beschermkap van slijtvast nylon - Shore hardheid ca. 68D. Met onbreekbare 'Ultratec'-glasvezelsteel.

Reservedeel:

Nylon inzetstuk nr. 754895.

Technische beschrijving

Gewicht	1,87 kg
Afmetingen hamerkop	50×50 mm
Serie	Ultratec DUO
Totale lengte	370 mm
Lengte van de kop met doppen	130 mm
terugslagvrij	nee
Producttype	Hamer