

Garant
Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 08/06mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260022 08/06
GTIN	4045197651990
Artikelklasse	21T

Omschrijving

Boorstang HSS 08/06 mm Schacht-Ø D_s : 8 mm
 ISO-code houder: AH08K SCLCR/L06
 Instelhoek κ : 95 graden
 geschikte wisselplaat: CC.. 0602..
 Minimale voorboor-Ø D_{min} : 10 mm
 Middenverplaatsing L_3 : 5 mm

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Middenverplaatsing L_3	5 mm
Afkoppellengte L_1	40 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	10 mm
ISO-code houder	AH08K SCLCR/L06
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	7 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	8 mm
Inzetsoort	rechts

Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Wisselplaatschroevenset 10-delig	269413
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7