



Stalen boorstang A.. SCLCR 95°, voor wisselplaten CC., rechts



Bestelgegevens

Bestelnummer	260028 25/09
GTIN	4960664541232
Artikelklasse	25U

Omschrijving

Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	27 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Wissel plaat- schroef	269022 3
ISO-code houder	A25S SCLCR/L09
Plaatafmeting	9 mm
Middenverplaatsing L_3	13,5 mm
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/260028-25/09>
