

Garant
Boorstangenset HSS, links

Bestelgegevens

Bestelnummer	260025
GTIN	4045197652218
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

ISO-code houder	AH0608H SCLCR/L06
ISO-code houder	AH1012K SCLCR/L06
ISO-code houder	AH0810J SCLCR/L06
ISO-code houder	AH1216M SCLCR/L06
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Spanhoogte L ₂	7 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
Spanhoogte L ₂	15 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	8 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	14 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	18 mm

Middenverplaatsing L ₃	4 mm
Middenverplaatsing L ₃	6 mm
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
Halsbreedte L ₄	6 mm
Halsbreedte L ₄	8 mm
Halsbreedte L ₄	10 mm
Halsbreedte L ₄	12 mm
Totale lengte L	100 mm
Totale lengte L	110 mm
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	150 mm
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Afkoppellengte L ₁	38 mm
Afkoppellengte L ₁	32 mm
Afkoppellengte L ₁	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Boorstang HSS Schacht-Ø / plaatafmeting 1216/06 mm	260023 1216/06
Boorstang HSS Schacht-Ø / plaatafmeting 0810/06 mm	260023 0810/06
Boorstang HSS Schacht-Ø / plaatafmeting 1012/06 mm	260023 1012/06

Boorstang HSS Schacht-Ø / plaatafmeting 0608/06 mm

260023 0608/06