

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260007 25/12
GTIN	4045197651761
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	SCLCR/L 2525M12
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	269005 6
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Schachtgrootte	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Koplengte L ₁	20 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 6	269005 6
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500