

**Garant****eco-QT-klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250602 25/15
GTIN	4045197657022
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

### Callout:

De snijkant wordt optimaal omspoeld met koelvloeistof.

De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.

### Voordeel:

**Combineer de voordelen van Garant eco en het zonder gereedschap wisselen van wisselplaten.**

**Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr.317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 2525X15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 46 mm

Totale lengte L: 117,5 mm

Onderlegplaat: 259031 30

## Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 30
Klemstuk	259038 7
Koplengte L <sub>1</sub>	46 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 1
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Plaatafmeting	15 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2525X15
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Totale lengte L	117,5 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Onderlegplaat	259272
Onderlegplaat Type 30	259031 30
Schroef voor onderlegplaat	259167
Schroef voor onderlegplaat Type 1	259025 1
Spanklemstuk	259351

Spanklemstuk Type 7	259038 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500