

**Garant****Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260022 12/06
GTIN	4045197652034
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	14 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	6 mm
Afkoppellengte $L_1$	60 mm
Middenverplaatsing $L_3$	7 mm
ISO-code houder	AH12M SCLCR/L06
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte $L_2$	11 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500