

**Garant****eco-QT-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250603 25/15
GTIN	4045197657046
Artikelklasse	21U

## Omschrijving

### Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

### Voordeel:

**Combineer de voordelen van Garant eco en het zonder gereedschap wisselen van wisselplaten.**

**Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.**

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

### Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr.317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 2525X15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L<sub>4</sub>: 32 mm

Koplengte L<sub>1</sub>: 46 mm

Totale lengte L: 117,5 mm

Onderlegplaat: 259031 30

## Technische beschrijving

Plaatafmeting	15 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 1
Klemstuk	259038 7
ISO-code houder	DDJNR/L 2525X15
Koplengte L <sub>1</sub>	46 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Onderlegplaat	259031 30
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	117,5 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	links
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

Spanklemstuk	259351
Schroef voor onderlegplaat	259167
Spanklemstuk Type 7	259038 7
Schroef voor onderlegplaat Type 1	259025 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat	259272
Onderlegplaat Type 30	259031 30
	659906 500

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm

---