


**CNMM 160608, Soort: CA510**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	250496 CA510
GTIN	4960664697281
Artikelklasse	25E

**Omschrijving**

CNMM 160608 CA510 Soort: CA510  
 Spaanbreker: PX  
 Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 11 mm  
 Voeding  $f$ : 0,25 - 0,9 mm/omw,  
 Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 450 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	1 - 11 mm
Spaanbreker	PX
Voeding $f$	0,25 - 0,9 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Snedeccondities	continu
Soort	CA510

Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 160608
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien