

**KOMET® Wisselplaat, BK6115, Aanduiding type W80: 46-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236607 46-010
GTIN	4047109204492
Artikelklasse	24R

**Omschrijving****Opmerking:**

Niet op de binnensnijkanten van de volboor gebruiken!

Type: GG(G)

ISO-code wisselplaat: SOGX 130508-01

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Omschrijving	46-010
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOGX 130508-01
Serie	KUB Pentron®
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK6115
Type	GG(G)
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het boren

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
GG(G)	geschikt	120 m/min	K
nat maximaal	geschikt		