

Garant
eco-QT-klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	250602 20/15
GTIN	4045197657015
Artikelklasse	21U

Omschrijving
Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Callout:

De snijkant wordt optimaal omspoeld met koelvloeistof.

De positionering binnen de schaalverdeling zorgt voor een nauwkeurige koelmiddeloverdracht.

Voordeel:

Combineer de voordelen van Garant eco en het zonder gereedschap wisselen van wisselplaten.

Vergrendeling met een druk op de knop losmaken – snijkant wisselen – klemstuk vastdrukken.

De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Gelijkblijvende klemkracht, grote wisselnauwkeurigheid, onderhoudsvrij.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr.317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: DDJNR/L 2025X15

geschikte wisselplaat: DN.. 1506..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 46 mm

Totale lengte L: 105 mm

Onderlegplaat: 259031 30

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Koplengte L ₁	46 mm
Plaatafmeting	15 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2025X15
Onderlegplaat	259031 30
Klemstuk	259038 7
Functiebreedte L ₄	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	259025 1
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	105 mm
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Spanklemstuk	259351
Onderlegplaat	259272
Onderlegplaat Type 30	259031 30
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500

Schroef voor onderlegplaat	259167
Schroef voor onderlegplaat Type 1	259025 1
Spanklemstuk Type 7	259038 7