


**KOMET® Wisselplaat, BK7710, Aanduiding type W80: 46-010**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	236608 46-010
GTIN	4047109204508
Artikelklasse	24R

**Omschrijving**

KOMET® Wisselplaat 46-010 ISO-code wisselplaat: SOGX 130508-01  
 Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/omw,

**Technische beschrijving**

Omschrijving	46-010
Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	SOGX 130508-01
Serie	KUB Pentron®
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Soort	BK7710
Type	Alu
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	500 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	280 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	220 m/min	N
nat maximaal	geschikt		