



Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/06mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	260029 10/06
GTIN	4960664541164
Artikelklasse	25U

Omschrijving

Uitvoering:

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D_s : 10 mm

ISO-code houder: A10L SCLCR/L06

Instelhoek κ : 95 graden

geschikte wisselplaat: CC.. 0602..

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 12 mm

Middenverplaatsing L_3 : 6 mm

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Plaatafmeting	6 mm
ISO-code houder	A10L SCLCR/L06
Wisselplaatschroef	269022 2
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Middenverplaatsing L_3	6 mm
Totale lengte L	140 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	10 mm

Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef	269405
Spanschroef Type 2	269022 2