

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260032 32/12
GTIN	4045197652287
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	22 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	40 mm
ISO-code houder	A32S SCLCR/L12
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaatschroef	269013 5
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Onderlegplaat	269005 6
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L_2	31 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 5

269013 5

Wisselplaatschroevenset Type 20

269028 20

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Onderlegplaat Type 6

269005 6

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500