


**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/09mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260029 25/09
GTIN	4960664541249
Artikelklasse	25U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

ISO-code houder: A25S SCLCR/L09

Instelhoek κ: 95 graden

geschikte wisselplaat: CC.. 09T3..

Minimale voorboor-Ø D<sub>min</sub>: 27 mm

Middenverplaatsing L<sub>3</sub>: 13,5 mm

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	9 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	27 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
ISO-code houder	A25S SCLCR/L09
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	13,5 mm
Wisselplaatschroef	269022 3
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	24 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm

Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef Type 3	269022 3
Spanschroef	269406