

Garant

Draai-wisselplaat CNMG 120408, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	250060 HB7020-2
GTIN	4069515015684
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	SS
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	160 - 400 m/min
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

ISO-code wisselplaat

CNMG 120408

Producttype

Wisselplaat voor het draaien