

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250611 25/15
GTIN	4045197650573
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Schachtgrootte	25 mm
Verenset	259044 2
Set verende stiften	259047 2
Koplengte L ₁	35 mm
Kniehefboomschroef	259018 7
Onderlegplaat	259031 28
Plaatafmeting	15 mm
Kniehefboom	259015 8
ISO-code houder	PDJNR/L 2525M15
Functiebreedte L ₄	32 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Onderlegplaat Type 28	259031 28
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboom Type 8	259015 8
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500